

# Astigmatisme lentilles rigides

Lentille	Page	Laboratoire	Puissances																	Cylindres	Axes	Dk	Epaisseur (- 3,00 d) (mm)	$\varnothing_T$ (mm)	$r_0$ (mm)
			<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: blue;">■</span> par 0,25 d  <span style="color: magenta;">■</span> par 0,50 d                 </div>																						
			-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+20	+30								
ARCADIA TI / BIT	8	ARCADIA	autres puissances sur commande																			12 / 92 / 160	0,12	9,50 (10 sur commande)	consulter le laboratoire
ASTER TE / TI / BI	46	L.C.S.	Toutes possibilités par 0,25																			0 / 18 / 30 / 50 / 70 / 100 / 160 (Boston XO2)	TE : 0,22 TI : 0,18 BI : 0,18	9,50 / 10,00	toutes possibilités par 0,05
C4™ / S2™	53	2M CONTACT	-																			0 / 26 / 47 / 100 / 141 (Iso / Fatt)	0,08 à 0,25	C4 : 9,80 / 10,00 / 10,20 S2 : 9,50	7,00 à 8,50 par 0,05
IXIA TE / TI / BI	46	L.C.S.	Toutes possibilités par 0,25																			0 / 18 / 30 / 50 / 70 / 100 / 160 (Boston XO2)	TE : 0,22 TI : 0,16 BI : 0,16	8,50	toutes possibilités par 0,05
MENICON Z BT	64	MENICON	-																			163 (ISO)		9,60 / 9,10 / 10,10	7,00 à 9,00 par 0,05
MENICON Z BTC	64	MENICON	-																			163 (ISO)		9,60 / 9,10 / 10,10	7,00 à 9,00 par 0,05
MENICON Z FT	62	MENICON	-																			163 (ISO)		9,60 / 9,10 / 10,10	6,50 à 9,00 par 0,05
M Ti / A3 Ti	54	2M CONTACT	-																			0 / 26 / 47 / 100 / 141 (Iso / Fatt)	0,08 à 0,25	toutes possibilités	toutes possibilités
OC3. TA (TE)	74	OCELLUS	Toutes possibilités																	tore externe ≤ 2,00 d		140 ou 92 ou 72 ou 50 ou 30 ou PMMA	fonction de la puissance	$r_0 \leq 7,75$ : $\varnothing_T = 9,40$ $r_0 \geq 7,80$ : $\varnothing_T = 9,60$	7,20 à 8,60 par 0,05
OC3. TP (TI)	74	OCELLUS	Toutes possibilités																	tore de 0,40 à 1,00 par 0,10		140 ou 92 ou 72 ou 50 ou 30 ou PMMA	fonction de la puissance	9,80	7,20 à 8,60 par 0,05
OC3. TPA (TI-TE)	74	OCELLUS	Toutes possibilités																	astigmatisme de - 0,75 à - 4 d		140 ou 92 ou 72 ou 50 ou 30 ou PMMA	fonction de la puissance	9,80	7,20 à 8,60 par 0,05
PERMO+DÉGAG. TORIQUES TT3 / TT5 / TT7	21	CIBA VISION	-																			30 / 65	0,12	7,00 à 12,00 par 0,10	5,00 à 9,00 par 0,05
PRE BITORIQUE	85	PRECILENS	-10 ..... +4																	-8,00 à -1,50 d par 0,25	tous par 5°	18 / 58 / 100 / 161* (ISO) *141 bord corrigé	0,17	9,00 à 10,20 par 0,30	7,20 à 8,60 par 0,05
PRE DT	85	PRECILENS	-																			18 / 58 / 100 / 161* (ISO) *141 bord corrigé	0,17	9,00 à 10,20 par 0,30	7,20 à 8,60 par 0,05

# Astigmatisme lentilles rigides

Lentille	Page	Laboratoire	Puissances																	Cylindres	Axes	Dk	Epaisseur (- 3,00 d) (mm)	$\varnothing_T$ (mm)	$r_0$ (mm)
			<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: blue;">■</span> par 0,25 d  <span style="color: magenta;">■</span> par 0,50 d                 </div> -30 -20 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +20 +30																						
PRE TE	85	PRECILENS																		-4,00 à -0,75 d par 0,25	tous par 5°	18 / 58 / 100 / 161* (ISO) *141 bord corrigé		Se référer à PRE AS ou PRE DS	Se référer à PRE AS ou PRE DS
PRETE ENFANT	84	PRECILENS																		-4,00 à -0,75 d par 0,25	tous par 5°	161* (Iso) *141 bord corrigé		9,00 à 11,10 par 0,30	7,20 à 8,60 par 0,05
PRE TI	85	PRECILENS																				18 / 58 / 100 / 161* (ISO) *141 bord corrigé	0,17	9,00 à 10,20 par 0,30	7,20 à 8,60 par 0,05
PRETI ENFANT	84	PRECILENS																		-8,00 à -1,50 d par 0,25	0 à 180° par 5°	161* (Iso) *141 bord corrigé	0,14	9,00 à 11,10 par 0,30	7,20 à 8,60 par 0,05
SPIRÉE TE / TI / BI	46	L.C.S.	Toutes possibilités par 0,25																			0 / 18 / 30 / 50 / 70 / 100 / 160 (Boston XO2)	TE : 0,22 TI : 0,18 BI : 0,18	9,50 / 9,80	toutes possibilités par 0,05
T24.N / T2.N	93	TECHNO-LENS																		-0,50 à -2,00 d	tous les axes	12 / 18 / 26 / 50 / 56 / 58 / 65 / 100 (ISO Fatt)	0,16 (Boston ES)	8,80 / 9,20 / 9,50 / 9,80 / 10,20	7,20 à 8,80 par 0,05
T	54	2M CONTACT																				0 / 26 / 47 / 100 / 141 (Iso / Fatt)		toutes possibilités	toutes possibilités
TE / A3 TE	54	2M CONTACT																				0 / 26 / 47 / 100 / 141 (Iso / Fatt)		Te : toutes possibilités A3 Te : 9,20 / 9,40 / 9,60	Te : toutes possibilités A3 Te : cf A3
TI TE	54	2M CONTACT																				0 / 26 / 47 / 100 / 141 (Iso / Fatt)		toutes possibilités	toutes possibilités
TRANSAIR TE-BTTI	38	EUROPTIC	Toutes possibilités																	-1,00 à -5,00		30 ou 92	moyenne 0,22	9,50 et 10,00	sur base Transair
TRANSAIR TORIQUE	38	EUROPTIC	Toutes possibilités																			92 et 58 (HDS)	0,21	9,50 / 10,00	toutes possibilités
ZINNIA TE / TI / BI	46	L.C.S.	Toutes possibilités par 0,25																			0 / 18 / 30 / 50 / 70 / 100 / 160 (Boston XO2)	TE : 0,22 TI : 0,17 BI : 0,17	9,60 / 9,80 / 10,20 / 11,00	toutes possibilités par 0,05